

Bundkonsol SK

Denmark - Purmo



- Alsidig monteringsløsning
- Nem installation
- Færdig i hvid
- Anti-vibration
- Sikker og stabil

Job beskrivelse

Komplet system til fritstående radiatorer fra 2-4 sektioner op til 1000mm højde. Inkluderer bundplade til færdige eller ufærdige gulve, opretstående og bundstøtter med sikkerhedsfastgørelse og anti-vibrationsindsatser. Kun tilgængelig i hvid (RAL 9016).

Anvendelsesscenarier

Egnet til montering af 2-4 kolonne radiatorer op til 1000mm høje. Ideel til både færdige og ufærdige gulve. Indeholder en 3mm tyk bundplade, opretstående støtte, justerbar bundstøtte, sikkerhedsfastgørelse og anti-vibrationsindsatser.

Dimensionering

Kontakt venligst kundeservice for det korrekte antal beslag pr. radiator.

Sådan bruger du den

Sørg for, at bundpladen er fastgjort sikkert til gulvet. Fastgør den lodrette støtte fast. Juster den nederste støtte, så den passer til radiatorens størrelse, og brug anti-vibrationsindsatsen for at reducere støj. Kontroller, at alle sikkerhedsbeslag er stramme for stabilitet. Kun i hvid (RAL 9016).

AMA text

Med denne gulvbeslag kan du montere 2-4 søjleradiatorer sikkert til gulvet. Systemet inkluderer en 3mm tyk bundplade til færdige eller ufærdige gulve, opretstående støtte, justerbar bundstøtte, sikkerhedsfastgørelse, anti-vibrationsindsats og hvid plastendestop. Ideel til radiatorer op til 1000mm høje, færdig i hvid (RAL 9016). Kontakt kundeservice for at bestemme det korrekte antal beslag pr. radiator.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010197 - Radiator vægkonsol
Justerbar		Yes
Vægafstand min	Millimetre (mm)	-
Højde	Millimetre (mm)	310
Bredde / Længde	Millimetre (mm)	230
Dybde	Millimetre (mm)	110
Vægt	Kilogram (kg)	0.798, 0.836, 0.912, 0.969, 0.988, 1.121, 1.14, 1.235, 1.283

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
AZ1BS000F1001000	AZ1BS000F1001000	VN-STANDK. SK10 FH:80MM F.
AZ1BS000F1201000	AZ1BS000F1201000	VN-STANDK. SK12 FH:80MM F.
AZ1BS000F1401000	AZ1BS000F1401000	VN-STANDK. SK14 FH:80MM F.
AZ1BS000F1601000	AZ1BS000F1601000	VN-STANDK. SK16 FH:80MM F.
AZ1BS000F1801000	AZ1BS000F1801000	VN-STANDK. SK18 FH:80MM F.
AZ1BS000R1101000	AZ1BS000R1101000	VN-STANDK. SK11 FH:175MM F.
AZ1BS000R1301000	AZ1BS000R1301000	VN-STANDK. SK13 FH:175MM F.
AZ1BS000R1501000	AZ1BS000R1501000	VN-STANDK. SK15 FH:175MM F.
AZ1BS000R1701000	AZ1BS000R1701000	VN-STANDK. SK17 FH:175MM F.
AZ1BS000R1901000	AZ1BS000R1901000	VN-STANDK. SK19 FH:175MM F.